

**ER-spændetangholder Form E4, VDI 40, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319515 32
GTIN	4062406423070
Artikelklasse	32U

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Primært til boring og centrering.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$d_6$	83 mm
$l_3$	22 mm
Til ER-spændetænger	32
Passende spændetænger	470 E (ER 32)
$l_8$	49 mm
$d_{10}$	50 mm
Spændeområde $d_2$	2 - 20 mm
$l_9$	62 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 40

Farvekode VDI-skaft

VDI 40

Produkttype

VDI-spændetangsholder