

**ER-spændetangholder Form E4, VDI 40, til ER-spændepatronstørrelse: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319515 40
GTIN	4062406423087
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Anvendelse:**

Primært til boring og centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

l_8	61 mm
Til ER-spændetænger	40
l_9	75 mm
d_6	83 mm
Passende spændetænger	472 E (ER 40)
Spændeområde d_2	3 - 26 mm
l_3	22 mm
d_{10}	63 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 40

Farvekode VDI-skaft

VDI 40

Produkttype

VDI-spændetangholder