

**ER-spændetangholder Form E4, VDI 30, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319512 25
GTIN	4062406423056
Artikelklasse	32U

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Primært til boring og centrering.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

Passende spændetænger	430 E (ER 25)
Til ER-spændetænger	25
$l_3$	22 mm
$d_{10}$	42 mm
$l_9$	57 mm
$d_6$	68 mm
Spændeområde $d_2$	1 - 16 mm
$l_8$	45 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 30

Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Produkttype	VDI-spændetangsholder