

HOLEX**Industrikobling Udvendt gevind, Udvendt tilslutningsgevind: 3/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080230 3/8
GTIN	4062406403195
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Industrikobling konstrueret til optimeret, høj gennemstrømning på 2000 l/min (luft), **NW 7,8**. Ensidedt spærrende, førsteklasses og robust lynlukningskobling. Ventil med god gennemstrømning, ekstremt høje gennemstrømningsværdier, lavt trykfald, lang levetid, stor driftssikkerhed og absolut tæthed.

Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.

Materiale:

Messing forniklet, hylster af hærdet og forniklet stål.

Teknisk beskrivelse

Materiale	Messing
maks. driftstryk	35 bar
Gennemstrømningsværdi	2000 l/min
Udvendt tilslutningsgevind	3/8 tommer
Produkttype	Kobling

