



Industrikobling Slangetilslutning, Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter): 9mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080232 9
GTIN	4062406423155
Artikelklasse	02A

Beskrivelse

Udførelse:

Industrikobling konstrueret til optimeret, høj gennemstrømning på 2000 l/min (luft), **NW 7,8**. Ensidedt spærrende, førsteklasses og robust lynlukningskobling. Ventil med god gennemstrømning, ekstremt høje gennemstrømningsværdier, lavt trykfald, lang levetid, stor driftssikkerhed og absolut tæthed.

Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.

Materiale:

Messing forniklet, hylster af hærdet og forniklet stål.

Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	35 bar
Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter)	9 mm
Gennemstrømningsværdi	2000 l/min
Materiale	Messing
Produkttype	Kobling

