

DYMO**Etiketteapparat, Type: 5200****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085500 5200
GTIN	3501170841402
Artikelklasse	08U

Beskrivelse**Udførelse:**

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig **lithium-ion-akku**, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster. **Robust industrietiketprinter** til enkel mærkning af kabler, paneler, reoler, etc. **Genvejstaster** til hyppigt anvendte elektrotekniske tegn.

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning. Mærkningsapparat inkl. lithium-ion-akku og strømforsyning. 1× båndkassette nylon hvid 19 mm × 3,5 m, 1× industri-vinyletiket hvid 12 mm × 5,5 m.

Bemærk:

- **Forskellige sprogversioner kan indstilles.**
- **Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.**

Teknisk beskrivelse

Mulige skriftbåndbredder	9; 12; 19 mm
--------------------------	--------------

Bredde	124 mm
Båndafskærer, udførelse	manuelt
Antal medfølgende akkuer	1
Lysnetadapter	inklusive
Længde	64 mm
Antal tilgængelige tegn / symboler	100
Bemærk	etikethukommelse
Maks. skrifthøjde	13 mm
Antal skrifttyper	4
Type	Rhino 5200
Batteritype	Lithium-ion
Antal skriftbredder	2
Antal skriftstørrelser	7
Tastaturlayout	ABC
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal tekstlinjer	1-4
Højde	234 mm
passende båndkassette	RHINO
Vægt inklusive akku	780 g
Antal synlige tegn på displayet	2×14
Emballage	Kuffert
Producentbetegnelse	S0841400
Produkttype	Etiketteapparat

Tilbehør

Båndkassette Type W	085512 W
Båndkassette 19 mm×3,5 m, nylon Type W	085516 W
Båndkassette 12 mm×5,5 m, vinyl Type W	085517 W

Båndkassette Type W	085513 W
Båndkassette 9 mm×5,5 m, vinyl Type W	085509 W
Båndkassette Type W	085511 W
Båndkassette Type W	085514 W
Båndkassette 19 mm×5,5 m Vinyl Type W	085510 W