

**Digital hældningsmåler CLINOBEVEL 1 USB, Type: SOFT****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	467555 SOFT
GTIN	7630041115321
Artikelklasse	45C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universelt anvendelig hældningsmåler til absolutte og relative målinger. Fire præcist bearbejdede målebaser tillader hældningsmålinger i hver vilkårlige kvadrant. Forstærket hus af hårdeloxeret aluminium, stænkvandsbeskyttet. Med vinkel- og hældningsvisning. Automatisk generering af testrapporter med softwaren Clinosoftware.

**Leveringsomfang:**

Inklusive etui. Endvidere USB-datakabel og softwaren Clinosoftware.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	520 g
Interface	USB-interface
Nøjagtighed	2+1 talintervalværdi vinkelmin.
Bredde	75 mm
Serie	Clinobevel
Måleområde	±45 grader
Længde	100 mm

Tallenes trinværdi	0,02 mm/m
Højde	35 mm
Norm	DIN 2276
Måleværktøj	digital
Emballage	Etui
Produkttype	Hældningsmåler