

FLUKE.

## Kontaktfri spændingstester, Type: 1ACII



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473005 1ACII
GTIN	095969290814
Artikelklasse	47H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Kompakt spændingstester til berøingsfri registrering af spændingsførende ledere.

**Funktion:**

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

**Anvendelse:**

Kontrol af kabler, stikdåser, tilslutningsdåser etc. Hvis målespidsen lyser rødt, og der høres et bip, foreligger der spændinger.

### Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Overspændingskategori	CAT IV / 1000 V
Energiforsyning	Batteridrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 40
Antal medfølgende batterier	2
Visningsområde AC	200 - 1000 V
Strømforsyning	2× 081561 LR3
Produkttype	Spændingstester

### Services

027120 S

KalibreringSpændingstester Type S

DAkS-kalibreringSpændingstestere Type S

027160 S

### Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3