

FLUKE.

Kontaktfri spændingstester, Type: LVD2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473005 LVD2
GTIN	095969369978
Artikelklasse	47H

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt spændingstester til berøringfri registrering af spændingsførende ledere. ekstra målestedsbelysning.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Kontrol af kabler, stikdåser, tilslutningsdåser etc. Hvis målespidsen lyser rødt, og der høres et bip, foreligger der spændinger.

Teknisk beskrivelse

Overspændingskategori	CAT IV / 600V
Beskyttelsesklasse IP	IP 40
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Visningsområde AC	90 - 600 V
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	2x 081561 LR3
Produkttype	Spændingstester

Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
---	------------