

BENNING**Fasetester, Type: VT2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473282 VT2
GTIN	4014651440555
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Til hurtig og enkel fasekontrol på stikdåser, forgreningsdåser, kontakter og lamper. Lokaliserer kabelbrud i isolerede ledninger.

Funktion:

IP53: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Fasekontrol, kontrol af isolerede ledninger for ledningsbrud. Endvidere magnetfeltkontrol på ventiler, kontakter, relæer, pumper og magnetfeltspoler.

Norm:

DIN EN 61010-1.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier 081561 str. LR3.

Teknisk beskrivelse

Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 53
Antal medfølgende batterier	2
Energiforsyning	Batteridrevet
Spændingsområde AC	12 - 1000 V
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Materiale, hus	ABS-kunststof

Produkttype

Fasetester

TilbehørAlkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3