

FLUKE.

Strømmåletang, Type: 365**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473290 365
GTIN	095969559874
Artikelklasse	47H

Beskrivelse**Udførelse:**

Strømmåletænger med stort, let aflæseligt LCD-display i slankt og ergonomisk design. Desuden display med baggrundsbelysning. Aftagelig tang giver nemmere måling.

Norm:**EN 61010-1****Leveringsomfang:**

Inkl. måleledninger og polstret bæretaske. Batteri 2× nr. 081561 str. LR6.

Teknisk beskrivelse

Hukommelsesfunktion	HOLD
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Overspændingskategori	CAT III 600 V
Vekselstrøm AC	0,1 A – 200 A

Målemetode	TRUE RMS (AC)
Grundpræcision	2 %
Modstand	0,1 Ω – 6 k Ω
Jævnstrøm DC	0,1 A – 200 A
Displayomfang	6000
Jævnspænding DC	0,1 V – 600 V
Maks. tangåbning	18 mm
Vekselspænding AC	0,1 V – 600 V
Strømforsyning	2× 081561 LR6
Norm	EN 61010-1
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

Services

KalibreringStrømtang Type D	027050 D
DAkS-kalibreringStrømtang Type D	027060 D

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
--	------------