



LED-håndstroboskop, Type: 476



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	471200 476
GTIN	4029547001772
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Høj indstillingsnøjagtighed og stabilitet takket være dynamisk virkende stillehjul. Høj lysstyrke takket være energioptimal koblingselektronik og kraftig Xenon-blitzlygte. Memoryfunktion (den sidste værdi gemmes ved slukning). Trigger-indgang til synkronisering af blinkesekvensen. Stativtilslutning på kabinettet. Batteritid min. 2 timer.

Anvendelse:

Måling af meget små genstande eller på steder, der ikke er direkte tilgængelige - uden afbrydelse af den løbende drift. Optimal til målinger af omdrejningstallet og til inspektion af højfrekvente bevægelige dele.

Leveringsomfang:

Inkl. Kuffert, lader med 4 landeadaptere og triggersignal-stik.

Teknisk beskrivelse

Højde	50 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Driftstemperatur	0 - 40 °C

Antal medfølgende batterier	6
Fejlgrænse	0,01 (± 1 Digit) %
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Bredde	65 mm
Måleområde	30 - 12500 min ⁻¹
Længde	240 mm
Vægt	415 g
Kalibrering	I2
Produkttype	Stroboskop

Services

KalibreringOmdrejningstalmåler / stroboskop Type D	027900 D
--	----------

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
--	------------