

**BENNING****Digital strømtang, Producentbetegnelse: CM10-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473305 CM10-1
GTIN	4014651446885
Artikelklasse	47A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

**Anvendelse:**

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. Til professionel anvendelse inden for industri, service og håndværk. Effektmåling, diodekontrol. Datalogger, hukommelse, Bluetooth, app. Indkoblingsstrømmåling (INRUSH), lavpasfilter (HFR), voltsensor, ZERO-funktion.

**Norm:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Leveringsomfang:**

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

**Teknisk beskrivelse**

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Frekvens	0,01 Hz – 10 kHz
Grundpræcision	1 %

Målemetode	TRUE RMS
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Hukommelsesfunktion	HOLD, MAX / MIN
Jævnstrøm DC	10 mA – 1500 A
Energiforsyning	Batteridrevet
Modstand	0,1 $\Omega$ – 600 $\Omega$
Akustisk gennemgangstest	ja
Maks. tangåbning	42 mm
Jævnspænding DC	0,1 mV – 1000 V
Vekselspænding AC	0,1 V – 1000 V
Antal medfølgende batterier	2
Producentbetegnelse	CM10-1
Displayomfang	6000
Vekselstrøm AC	10 mA – 1500 A
Strømforsyning	2x 081561 LR6
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

## Services

DAkKS-kalibreringStrømtang Type D	027060 D
KalibreringStrømtang Type D	027050 D

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
--	------------