

Garant**Skruesikring 2GP22, Indhold: 250ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088060 250
GTIN	4062406422806
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Type **2GP22** lavfast. Middel viskositet. Perfekt til skrueforbindelser, der let kan afmonteres. Til sikring af skruer med fingevind.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. **Mellefast** – løsning med normalt værktøj er muligt. **Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Afmontering	med normalt værktøj
min. løsdrejningsmoment	5,5 - 11,5 Nm

egnet til materiale	Metal
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
Styrkeklasse	lavfast
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	tætning
Til gevindstørrelse op til	M36
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Håndfasthed efter	5 - 10 min
Påfyldningsmængde	250 ml
Dynamisk viskositet	800 - 1500 mPas
Flammepunkt	100 °C
Kemisk basis	Methakrylat
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Form	flydende
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Tæthed	1,08 g/cm ³
Til gevindtype	Fingevind
Farve	violet
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Skruesikring