

Garant GREENPLUS

Skruesikring 2GP43, Indhold: 250ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088061 250
GTIN	4062406423421
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Type **2GP43** mellemfast. Tætner og lukker mange typer skrueforbindelser. Høj resistens over for vibrationer. Hurtig hærdning på et stort antal jernmetaller. Øget olietolerance.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. **Mellemfast** – løsning med normalt værktøj er muligt. **Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Dynamisk viskositet	1500 - 4000 mPas
Påfyldningsmængde	250 ml

min. løsdrejningsmoment	15 - 25 Nm
Afmontering	med normalt værktøj
Til gevindstørrelse op til	M36
Styrkeklasse	Mellemfast
Flammepunkt	100 °C
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Kemisk basis	Methakrylat
Tæthed	1,08 g/cm ³
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	tætning
Egenskab	vibrationsbestandig
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
egnet til materiale	Metal
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Lagertemperatur	5 - 23 °C
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
egnet til anvendelsesområde	olierede overflader
Farve	blå
Form	flydende
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Skruesikring