

Garant GREENPLUS

Skruesikring 2GP70, Indhold: 250ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088062 250
GTIN	4062406423445
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Type **2GP70** meget fast. Til fastgørelse af ståbolte, kugle- og rullelejer, der normalt ikke kan længere løsnes. Til kraftigt belastede skrueforbindelser.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. **Mellefast** – løsning med normalt værktøj er muligt. **Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Kemisk basis	Methakrylat
Til gevindstørrelse op til	M20

Håndfasthed efter	5 - 15 min
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Dynamisk viskositet	300 - 900 mPas
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Form	flydende
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Påfyldningsmængde	250 ml
Farve	grøn
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Tæthed	1,09 g/cm ³
Flammepunkt	100 °C
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
Styrkeklasse	Meget fast
Afmontering	tung
egnet til materiale	Metal
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	tætning
Egenskab	olietolerant
min. løsdrejningsmoment	35 - 45 Nm
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Skruesikring