

Garant**Gevindtætningsmiddel 5GP42, Indhold: 250ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088064 250
GTIN	4062406423483
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindtætningsmiddel forhindrer, at gasformige og flydende medier klæber. Typiske anvendelser for gevindtætningsmidler er bl.a. tætning af kegleformede metalgevind og tilslutningsstykker.

Type **5GP42**. Tætningsmiddel til emner med gevind i hydrauliske eller pneumatiske anlæg eller tilslutningsdele. Effektiv beskyttelse mod olie, vand, kulbrinter og kemiske produkter.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Tæthed	1,08 g/cm ³
min. løsdrejningsmoment	15 - 25 Nm
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Kemisk basis	Methacrylat-tester

Håndfasthed efter	10 - 20 min
Styrkeklasse	Mellemfast
Flammepunkt	100 °C
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Dynamisk viskositet	400 - 800 mPas
Påfyldningsmængde	250 ml
Til gevindstørrelse, tommer	3/4 tommer
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Farve	brun
Form	flydende
Afmontering	med normalt værktøj
Maks. spaltømål	0,15 mm
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Til gevindstørrelse op til	M26
Funktionsstyrke efter egnet til materiale	3 - 6 h Metal
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Tætningsmiddel