

Garant GREENPLUS

Gevindtætningsmiddel 5GP42, Indhold: 50ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088064 50
GTIN	4062406423476
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindtætningsmiddel forhindrer, at gasformige og flydende medier klæber. Typiske anvendelser for gevindtætningsmidler er bl.a. tætning af kegleformede metalgevind og tilslutningsstykker.

Type **5GP42**. Tætningsmiddel til emner med gevind i hydrauliske eller pneumatiske anlæg eller tilslutningsdele. Effektiv beskyttelse mod olie, vand, kulbrinter og kemiske produkter.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Påfyldningsmængde	50 ml
Form	flydende
Til gevindstørrelse, tommer	3/4 tommer
Farve	brun
Maks. spaltmåål	0,15 mm

Afmontering	med normalt værktøj
Flammepunkt	100 °C
Tæthed	1,08 g/cm ³
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Dynamisk viskositet	400 - 800 mPas
Styrkeklasse	Mellemfast
min. løsdrejningsmoment	15 - 25 Nm
Kemisk basis	Methacrylat-tester
Til gevindstørrelse op til	M26
Håndfasthed efter egnet til materiale	10 - 20 min Metal
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Tætningsmiddel