

Garant GREENPLUS

Fladetætningsmiddel 5GP74, Indhold: 50ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088067 50
GTIN	4062406423537
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætningsmiddel, der hærder under løbeafslutningen mellem tætsiddende metalflader. Type **5GP74**. Til tætning af flanger og flader. Hurtigt hærdende, let fleksibel tætningsmiddelfilm.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Styrkeklasse	Mellemfast
Kemisk basis	anaerob methakrylat
Form	flydende
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Afmontering	med normalt værktøj
egnet til anvendelsesområde	flangeforbindelse

egnet til anvendelsesområde	Fladetætning
Farve	orange
Tæthed	1,09 g/cm ³
Maks. spaltømål	0,25 mm
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
egnet til materiale	Metal
Håndfasthed efter	5 - 20 min
Flammepunkt	100 °C
Dynamisk viskositet	23000 - 35000 mPas
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	vandbestandig
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
min. løsdrejningsmoment	10 - 20 Nm
Påfyldningsmængde	50 ml
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Tætningsmiddel