

Garant GREENPLUS

Gevindtætningsmiddel 5GP11, Indhold: 50ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088065 50
GTIN	4062406423490
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindtætningsmiddel forhindrer, at gasformige og flydende medier klæber. Typiske anvendelser for gevindtætningsmidler er bl.a. tætning af kegleformede metalgevind og tilslutningsstykker.

Type **5GP11**. Tætner mod vand, trykluft, gas, benzin, LPG og kemiske produkter. Thixotrop. PTFE-fyldstof muliggør en let afmontering. Specielt til tætning af koniske/cylindriske rørforskruninger. I hærdet tilstand opstår med en elastisk belægning.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

egnet til anvendelsesområde	Forskruninger
egnet til anvendelsesområde	Rørgvind
egnet til anvendelsesområde	Rørtætning
Lagertemperatur	5 - 23 °C

Flammepunkt	100 °C
Til gevindstørrelse, tommer	3 tommer
Afmontering	med normalt værktøj
Håndfasthed efter	15 - 20 min
Tæthed	1,09 g/cm ³
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Til gevindstørrelse op til	M80
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Kemisk basis	Methacrylat-tester
egnet til materiale	Metal
min. løsdrejningsmoment	5 - 15 Nm
Påfyldningsmængde	50 ml
Dynamisk viskositet	15000 - 25000 mPas
Form	flydende
Farve	hvid
Funktionsstyrke efter	1 - 3 h
Styrkeklasse	lavfast
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Tætningsmiddel