

Garant GREENPLUS

Gevindtætningsmiddel 5GP77, Indhold: 250ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088066 250
GTIN	4062406423520
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindtætningsmiddel forhindrer, at gasformige og flydende medier klæber. Typiske anvendelser for gevindtætningsmidler er bl.a. tætning af kegleformede metalgevind og tilslutningsstykker.

Type **5GP77**. Tætner koniske/cylindriske rørgvindbøjninger op til R3 tommer, f.eks. gasledningssystemer. Varmefast.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Farve	gul
Flammepunkt	100 °C
egnet til anvendelsesområde	Rørtætning
egnet til anvendelsesområde	Rørgvind
Styrkeklasse	Meget fast

min. løsdrejningsmoment	20 - 30 Nm
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Maks. spaltemål	0,35 mm
Til gevindstørrelse, tommer	3 tommer
Dynamisk viskositet	20000 - 40000 mPas
Påfyldningsmængde	250 ml
Kemisk basis	Methacrylat-tester
egnet til materiale	Metal
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	uden mærkning
Afmontering	med normalt værktøj
Form	flydende
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Tæthed	1,09 g/cm ³
Til gevindstørrelse op til	M80
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Tætningsmiddel