

Garant GREENPLUS

Gevindtætningsmiddel 5GP11, Indhold: 250ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088065 250
GTIN	4062406423506
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindtætningsmiddel forhindrer, at gasformige og flydende medier klæber. Typiske anvendelser for gevindtætningsmidler er bl.a. tætning af kegleformede metalgevind og tilslutningsstykker.

Type **5GP11**. Tætner mod vand, trykluft, gas, benzin, LPG og kemiske produkter. Thixotrop. PTFE-fyldstof muliggør en let afmontering. Specielt til tætning af koniske/cylindriske rørforskruninger. I hærdet tilstand opstår med en elastisk belægning.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Tæthed	1,09 g/cm ³
egnet til anvendelsesområde	Forskruninger
egnet til anvendelsesområde	Rørgvind
egnet til anvendelsesområde	Rørtætning

egnet til materiale	Metal
Styrkeklasse	lavfast
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Form	flydende
Farve	hvid
Funktionsstyrke efter	1 - 3 h
min. løsdrejningsmoment	5 - 15 Nm
Påfyldningsmængde	250 ml
Afmontering	med normalt værktøj
Til gevindstørrelse op til	M80
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Kemisk basis	Methacrylat-tester
Flammepunkt	100 °C
Håndfasthed efter	15 - 20 min
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Til gevindstørrelse, tommer	3 tommer
Dynamisk viskositet	15000 - 25000 mPas
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Tætningsmiddel