

Garant GREENPLUS

Fladetætningsmiddel 5GP73, Indhold: 250ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088068 250
GTIN	4062406423568
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætningsmiddel, der hærdet under løbeafslutningen mellem tætsiddende metalflader. Type **5GP73**. Mellemløst, thixotrop fladetætning til tætning af metalliske gevinddele. Tætning af afdækninger, flanger og flader. Hurtigt hærdende, let fleksibel tætningsmiddelfilm.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Kemisk basis	anaerob methakrylat
Egenskab	vandbestandig
Egenskab	oliebestandigt
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Farve	grøn
Tæthed	1,11 g/cm ³

min. løsdrejningsmoment	10 - 20 Nm
Dynamisk viskositet	35000 - 60000 mPas
egnet til materiale	Metal
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Maks. spaltemål	0,2 mm
Styrkeklasse	Mellemfast
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Form	flydende
Flammepunkt	100 °C
egnet til anvendelsesområde	flangeforbindelse
egnet til anvendelsesområde	Fladetætning
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Påfyldningsmængde	250 ml
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Tætningsmiddel