

Garant GREENPLUS

Fladetætningsmiddel 5GP73, Indhold: 50ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088068 50
GTIN	4062406423551
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætningsmiddel, der hærder under løbeaufslutningen mellem tætsiddende metalflader. Type **5GP73**. Mellempast, thixotrop fladetætning til tætning af metalliske gevinddele. Tætning af afdækninger, flanger og flader. Hurtigt hærdende, let fleksibel tætningsmiddelfilm.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

min. løsdrejningsmoment	10 - 20 Nm
Flammepunkt	100 °C
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Kemisk basis	anaerob methakrylat
Styrkeklasse	Mellempast
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned

Lagertemperatur	5 - 23 °C
Påfyldningsmængde	50 ml
egnet til anvendelsesområde	flangeforbindelse
egnet til anvendelsesområde	Fladetætning
egnet til materiale	Metal
Dynamisk viskositet	35000 - 60000 mPas
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Farve	grøn
Form	flydende
Maks. spaltemål	0,2 mm
Egenskab	vandbestandig
Egenskab	oliebestandigt
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Tæthed	1,11 g/cm ³
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Tætningsmiddel