

Garant GREENPLUS

Føje-forbindelse 6GP48, Indhold: 250ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088070 250
GTIN	4062406423605
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

Type **6GP48**. Hurtigt hærdende varmebestandigt produkt til fastgørelse af cylindriske føje-forbindelser. Til fastgørelse af cylinderløbe-bøsninger i motorblokke. Også egnet til lejefastgørelse i varmeovne.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Flammepunkt	100 °C
Kemisk basis	Methakrylat
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
egnet til anvendelsesområde	føje-forbindelse

Tæthed	1,1 g/cm ³
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Til gevindstørrelse op til	M20
Dynamisk viskositet	400 - 700 mPas
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Styrkeklasse	Meget fast
Farve	grøn
egnet til materiale	Metal
Form	flydende
Maks. spaltømål	0,2 mm
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
min. løsdrejningsmoment	40 Nm
Egenskab	hurtigt hærdning
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Påfyldningsmængde	250 ml
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Fugeprodukter