

Garant GREENPLUS

**Føjeforbindelse 6GP48, Indhold: 50ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088070 50
GTIN	4062406423599
Artikelklasse	01K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

Type **6GP48**. Hurtigt hærdende varmebestandigt produkt til fastgørelse af cylindriske føjeforbindelser. Til fastgørelse af cylinderløbebebsninger i motorblokke. Også egnet til lejefastgørelse i varmeovne.

**Bemærk:**

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

**Teknisk beskrivelse**

Dynamisk viskositet	400 - 700 mPas
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
Flammepunkt	100 °C

Lagertemperatur	5 - 23 °C
Farve	grøn
Maks. spaltemål	0,2 mm
Form	flydende
Tæthed	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Påfyldningsmængde	50 ml
Styrkeklasse	Meget fast
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
min. løsdrejningsmoment	40 Nm
egnet til materiale	Metal
Til gevindstørrelse op til	M20
Egenskab	hurtigt hærdning
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Kemisk basis	Methakrylat
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Fugeprodukter