

Garant GREENPLUS

**Føje-forbindelse 6GP38, Indhold: 50ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088069 50
GTIN	4062406423575
Artikelklasse	01K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

Type **6GP38**. Hurtigt hærdende universalprodukt med højeste styrke til statiske forskydningspændinger og dynamiske belastninger. Til fastgørelse af tandhjul, remskiver, rotor-/akselforbindelser på elmotorer.

**Bemærk:**

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

**Teknisk beskrivelse**

egnet til materiale	Metal
Maks. spaltømål	0,25 mm
Form	flydende
Flammepunkt	100 °C

Håndfasthed efter	5 - 15 min
Funktionsstyrke efter	1 - 3 h
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Påfyldningsmængde	50 ml
Til gevindstørrelse op til	M36
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	hurtigt hærdning
Farve	grøn
Styrkeklasse	Meget fast
Tæthed	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Kemisk basis	Methakrylat
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
Dynamisk viskositet	3000 - 6000 mPas
min. løsdrejningsmoment	40 Nm
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Fugeprodukter