

Garant GREENPLUS

**Føjeforbindelse 6GP60, Indhold: 250ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088071 250
GTIN	4062406423629
Artikelklasse	01K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

Type **6GP60**. Til reparation af slidte områder og genoprettelse af korrekte pasninger. Stort spaltemål egnet. Hærdet produkt kan bearbejdes ved boring, fræsning eller slibning.

**Bemærk:**

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

**Teknisk beskrivelse**

Farve	sølvfarvet
Kemisk basis	Methakrylat
Påfyldningsmængde	250 ml
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Styrkeklasse	Meget fast

min. løsdrejningsmoment	18 Nm
Dynamisk viskositet	200000 - 600000 mPas
Tæthed	1,13 g/cm <sup>3</sup>
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Flammepunkt	100 °C
egnet til anvendelsesområde	Reparation
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
Form	pastøs
Til gevindstørrelse op til	M20
Maks. spaltømål	0,3 mm
Egenskab	mekanisk bestandig
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
egnet til materiale	Metal
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Fugeprodukter