

Garant GREENPLUS

Føje-forbindelse 6GP60, Indhold: 50ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088071 50
GTIN	4062406423612
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

Type **6GP60**. Til reparation af slidte områder og genoprettelse af korrekte pasninger. Stort spaltemål egnet. Hærdet produkt kan bearbejdes ved boring, fræsning eller slibning.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Kemisk basis	Methakrylat
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Dynamisk viskositet	200000 - 600000 mPas
Tæthed	1,13 g/cm ³

Form	pastøs
Egenskab	mekanisk bestandig
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
egnet til materiale	Metal
Håndfasthed efter	5 - 15 min
egnet til anvendelsesområde	Reparation
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
Til gevindstørrelse op til	M20
Påfyldningsmængde	50 ml
Flammepunkt	100 °C
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Maks. spaltømål	0,3 mm
Styrkeklasse	Meget fast
Farve	sølvfarvet
Lagertemperatur	5 - 23 °C
min. løsdrejningsmoment	18 Nm
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Fugeprodukter