

**Garant****Underlagsplatte eco, Type: 25/20****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 317903 25/20  |
| GTIN                | 4062406423711 |
| Artikelklasse       | 31V           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Underlagsplatte i sejhærdet stål, hærdet. Plattehøjde  $\pm 0,05$  mm til præcis montering af skærholderen. Med mærkning af kølemiddeloverførslen i siden.

**Anvendelse:**

Til anvendelse af eco-skærholdere med skaftmål 20 mm, også VDI40- hhv. VDI50-holdere.

**Teknisk beskrivelse**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Bredde      | 22 mm           |
| Højde       | 5 mm            |
| Længde      | 85 mm           |
| Produkttype | Underlagsplatte |