

**Garant****Nitrilhandsker, par MASTER CUT C OIL, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

094418 10

GTIN

4062406423278

Artikelklasse

01H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Takket være nitril-3/4-belægningen ned over knoerne er de også velegnede til brug i våde eller oliekontaminede miljøer. Et ekstra belægningslag af ru nitril på håndfladen og fingrene giver et særligt sikkert greb. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for længere standtid.

**GARANT MASTER CUT C OIL.** Meget fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau C. Velegnet til **oliekontaminede arbejdsmiljøer med høj snitfare**, f.eks. på spåntagningsmaskiner.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Serie

MASTER CUT

Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
Handskeegenskab	DMF-fri
Strikketeknologi	18G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Bæremateriale	HPPE
Belægning	Nitril
belægningsvariant	3/4-belægning
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	grå / sort
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker