



LED-stavlygte med akku, Samlet længde: 240mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081571 240
GTIN	5708997356104
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Sammenfødelig 3-i-1-lampe i ekstremt slankt og kompakt design. Muliggør inspektion og belysning på svært tilgængelige og trange steder. Helt klappet sammen, i lommestørrelse, fungerer lampen som en traditionel håndlygte. Endvidere spotlight og to lystrin (50 eller 100 %). Kraftig, indbygget magnet og krog.

Funktion:

IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 2,5$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Uden strømforsyning. Et ladekabel medfølger.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	240 mm
Brændetid	2,5 h
Beskyttelsesklasse IP	IP 30
Batteritype	Lithium-ion

Lyskilde	LED-modul
Lysvarighed, trin 2	5 h
Lysnet, trin 2	100 lm
Antal medfølgende akkuer	1
Vægt	100 g
Energiforsyning	Akkudrevet
Lysnet	200 lm
Produkttype	Lommelygte