



Trykluftskraldenøgle, Type: 9427



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079122 9427
GTIN	015451652111
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Trykluft-mini-skraldeskruemaskine med 130 mm længde. Hurtigskifteknop til at skifte topnøgleindsats.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	270 min ⁻¹
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Maks. vibration iht. EN	5 m/s ²
Maks. luftbehov	336 l/min
Momentområde	7 - 35 Nm
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Værktøjsholder, mål	3/8 tommer
Producentbetegnelse	9427

Vægt	0,5 kg
Tilslutningsgevind	BSP
maks. skrue-Ø (8.8–12.9)	M8
Længde	130 mm
Arbejdsstøj	93 dB(A)
Produkttype	Skruemaskine