



Trykluftligesliber, spændetangs-Ø 6 mm lang, Type: 9110Q-B



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079455 9110Q-B
GTIN	015451662141
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Mini-stavsliber med højt tomgangsomedrejningstal til støjsvag og effektiv slibning. Præcis effekt og kontrol vha. indbygget omdrejningstalregulator.

Leveringsomfang:

Inklusive hver 1× 1/4 tomme og 6 mm spændetang.

Udgangseffekt: 240 W

maks. omdrejningstal: 27000 min⁻¹

Maks. luftbehov: 226 l/min

Tilslutningsgevind: NPT

Tryklufttilslutning: 1/4 tommer

Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø): 10 mm

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	4,9 m/s ²
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Producentbetegnelse	9110Q-B
Tilslutningsgevind	NPT
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Udgangseffekt	240 W
Vægt	0,7 kg

Arbejdsstøj	80 dB(A)
maks. omdrejningstal	27000 min ⁻¹
Maks. luftbehov	226 l/min
Længde	260 mm
Produkttype	Ligesliber