



## LED-pandelampe med batteri, Type: H15R-CORE



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081479 H15R-CORE
GTIN	4058205020930
Artikelklasse	04B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Effektiv LED-pandelygte til professionel brug.

- **Drejeligt hoved og trinløs fokusfunktion.**
- **Intuitiv betjening og trinløs dæmpning.**
- **Udskifteligt, vaskbart pandebånd.**
- **Ledlenser Connecting-system som ensartet grænseflade muliggør enkel håndtering med omfattende tilbehørssortiment.**

Effektive pandelamper med intuitiv betjening og trinløs indstilling af lysstyrken, ekstremt høj beskyttelse mod støv og vand takket være Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting-system som ensartet grænseflade muliggør enkel håndtering med omfattende tilbehørssortiment.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

### Teknisk beskrivelse

Lysnet	1000 lm
Producentbetegnelse	H15R Core
Batteritype	Lithium-ion

Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	1
Lysvarighed, trin 2	80 h
Lysnet, trin 2	20 lm
Brændetid	5 h
Vægt	380 g
Hoved-Ø	47 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Belysning, kan dæmpes	ja
Lysnet Boost	2500 lm
Produkttype	Pandelygte