

Fladgribermagnet med indvendigt gevind, Ferrit, Ø: 80mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085915 80
GTIN	2050000965319
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet flad magnet i hård ferrit med gevindbøsning.
- Forzinket overflade.
- Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Højde	18 mm
maks. temperaturbestandighed	120 °C
Gevindbøsning	ja
Nom. holdekraft	600 N
Vægt	520 g
Ø	80 mm
Materiale, overflade	forzinket
Gevind	M10 mm
Højde med gevind	34 mm

Materiale, magnetkerne	Ferrit
Produkttype	Fladgribermagnet