

Garant**Krympepatron Form ADB, BT 50 A = 160, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303461 12
GTIN	4062406520175
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra Ø 6).
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760 – 308806, krympeforlænger nr. 302410 – 302417, krympeapparater nr. 354210 – 354400.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Adapter	BT 50 A = 160
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Underskab	354290
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50

Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50