


HOLEX**Gevindskærepatron, ER-synkro, Skaft-Ø 25 mm, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338198 16
GTIN	4062406511104
Artikelklasse	32P

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
- Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
- Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer.

Anvendelse:

- På bearbejdningscentre med synkronspindel.
- Til udligning af stigningsdifferencer gevindboring / synkronspindel.
- Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

Specialtilbehør:

ER-gevindbor-spændepatroner nr. 309399 og 309447.

Bemærk:

Undlad at affedte synchro-gevindskærepatronen.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	34 mm
Længdeudligning, tryk	0,5 mm
Indv. Ø D ₁	28 mm
Længdeudligning, træk	0,5 mm
Udragende længde, A-mål	75 mm
Gevindskæreområde	M4 – M12
Adapter	Skaft-Ø 25 mm

Holder-standard	DIN 1835 B, E
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Produkttype	Gevindskærepatron