




## Gevindskærepatron, ER-synkro, HSK-A 63, til ER-spændepatronstørrelse: 16



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338195 16
GTIN	4062406511081
Artikelklasse	32P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
- Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
- Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer.

#### Anvendelse:

- På bearbejdningscentre med synkronspindel.
- Til udligning af stigningsdifferencer gevindboring / synkronspindel.
- Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

#### Specialtilbehør:

ER-gevindbor-spændepatroner nr. 309399 og 309447.

Kølemiddelrør til HSK nr. 309880.

#### Bemærk:

Undlad at affedte synchro-gevindskærepatronen.

### Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	110 mm
Gevindskæreområde	M4 – M12
Længdeudligning, tryk	0,5 mm
Indv. Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Længdeudligning, træk	0,5 mm

Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69882-6
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Form	A
Produkttype	Gevindskærepatron