


HOLEX**Gevindskærepatron, ER-synkro, HSK-A 63, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338195 25
GTIN	4062406511098
Artikelklasse	32P

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
- Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
- Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer.

Anvendelse:

- På bearbejdningscentre med synkronspindel.
- Til udligning af stigningsdifferencer gevindboring / synkronspindel.
- Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

Specialtilbehør:

ER-gevindbor-spændepatroner nr. 309399 og 309447.

Kølemiddelrør til HSK nr. 309880.

Bemærk:

Undlad at affedte synchro-gevindskærepatronen.

Teknisk beskrivelse

Længdeudligning, tryk	0,5 mm
Indv. Ø D ₁	42 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Gevindskæreområde	M6 – M20
Udvendig Ø D	45 mm
Længdeudligning, træk	0,5 mm

Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69882-6
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Form	A
Produkttype	Gevindskærepatron