


**HOLEX****Gevindskærepatron, ER-synkro, Skaft-Ø 25 mm, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338198 25
GTIN	4062406522612
Artikelklasse	32P

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
- Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
- Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer.

**Anvendelse:**

- På bearbejdningscentre med synkronspindel.
- Til udligning af stigningsdifferencer gevindboring / synkronspindel.
- Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

**Specialtilbehør:**

ER-gevindbor-spændepatroner nr. 309399 og 309447.

**Bemærk:**

Undlad at affedte synchro-gevindskærepatronen.

**Teknisk beskrivelse**

Længdeudligning, tryk	0,5 mm
Gevindskæreområde	M6 – M20
Længdeudligning, træk	0,5 mm
Udvendig Ø D	45 mm
Indv. Ø D <sub>1</sub>	42 mm
Udragende længde, A-mål	110 mm

Adapter	Skaft-Ø 25 mm
Holder-standard	DIN 1835 B, E
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Produkttype	Gevindskærepatron