

**Lynkobling med slangetilslutning, Indvendig slangetilslutnings-Ø: 13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080172 13
GTIN	4062406523978
Artikelklasse	02A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lynkoblinger indvendig diameter 7,2. Gennemstrømningskapacitet 1000 l/min (luft). Materiale messing (blank). Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.

**Teknisk beskrivelse**

maks. driftstryk	35 bar
Gennemstrømningsværdi	1000 l/min
Indvendig slangetilslutnings-Ø	13 mm
Produkttype	Kobling