

**Indstikstillesæt 10 dele, Indvendig slangetilslutnings-Ø: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080176 9
GTIN	4062406522582
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Lynkoblinger indvendig diameter 7,2. Gennemstrømningskapacitet 1000 l/min (luft). Materiale messing (blank). Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.

Teknisk beskrivelse

Sættets indhold	10
maks. driftstryk	35 bar
Indvendig slangetilslutnings-Ø	9 mm
Produkttype	Nippel