

**Garant**

**PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling Ø 8×12 mm,  
Anvendelig slangelængde: 5m**



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080238 5
GTIN	4062406523763
Artikelklasse	01A

## Beskrivelse

### Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra - 20 / + 60°C.

### Leveringsomfang:

Inklusive **GARANT sikkerheds-stål-hurtigkobling** og stål-nippel.

## Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	10 bar
Indvendig slange-Ø	8 mm
Udvendig slange-Ø	12 mm
Temperaturområde	-20 - 60 °C
Anvendelig slangelængde	5 m
Produkttype	Slange

