

Garant

**PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling Ø 8×12 mm,
Anvendelig slangelængde: 3m**



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080238 3
GTIN	4062406523756
Artikelklasse	01A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra - 20 / + 60°C.

Leveringsomfang:

Inklusive **GARANT sikkerheds-stål-hurtigkobling** og stål-nippel.

Teknisk beskrivelse

Indvendig slange-Ø	8 mm
Temperaturområde	-20 - 60 °C
Anvendelig slangelængde	3 m
maks. driftstryk	10 bar
Udvendig slange-Ø	12 mm
Produkttype	Slange

