

**Garant****PU-slangesæt med sikkerhedsstålkobling Ø 8×12 mm, Anvendelig slangelængde: 5m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080242 5
GTIN	4062406523794
Artikelklasse	01A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-slange med god returkraft.  
Velegnet til olieholdig trykluft.

**Leveringsomfang:**

Inklusive **sikkerheds**-stål-hurtigkobling og stål-nippel.

**Teknisk beskrivelse**

Anvendelig slangelængde	5 m
Tilslutning, stiknippel	1/4 tommer
maks. driftstryk	16 bar
Indvendig slange-Ø	8 mm
Udvendig slange-Ø	12 mm
Farve	blå
Produkttype	Slange

---

## Tilbehør

Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt  
tilslutningsgevind 1/4 tommer

---

080290 1/4