

Garant

**PU-spiralslange 1/2 tomme med sikkerhedsstålkobling Ø 11×16 mm,
Anvendelig slangelængde: 5m**



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080239 5
GTIN	4062406523787
Artikelklasse	01A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra - 20 / + 60°C.

Leveringsomfang:

Inklusive **GARANT sikkerheds-stål-hurtigkobling** og stål-nippel.

Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	10 bar
Anvendelig slangelængde	5 m
Udvendig slange-Ø	16 mm
Indvendig slange-Ø	11 mm
Temperaturområde	-20 - 60 °C
Produkttype	Slange

