

Garant**PU-slangesæt med sikkerhedsstålkobling Ø 8×12 mm, Anvendelig slangelængde: 10m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080242 10
GTIN	4062406523800
Artikelklasse	01A

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-slange med god returkraft.
Velegnet til olieholdig trykluft.

Leveringsomfang:

Inklusive **sikkerheds**-stål-hurtigkobling og stål-nippel.

Teknisk beskrivelse

Anvendelig slangelængde	10 m
Tilslutning, stiknippel	1/4 tommer
maks. driftstryk	16 bar
Udvendig slange-Ø	12 mm
Farve	blå
Indvendig slange-Ø	8 mm
Produkttype	Slange

Tilbehør

Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt
tilslutningsgevind 1/4 tommer

080290 1/4