

Garant**PU-slangesæt med sikkerhedsstålkobling Ø 11×16 mm, Anvendelig slangelængde: 10m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080243 10
GTIN	4062406524012
Artikelklasse	01A

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-slange med god returkraft.
Velegnet til olieholdig trykluft.

Leveringsomfang:

Inklusive **sikkerheds**-stål-hurtigkobling og stålnippel.

Teknisk beskrivelse

Anvendelig slangelængde	10 m
Indvendig slange-Ø	11 mm
Tilslutning, stiknippel	1/4 tommer
Udvendig slange-Ø	16 mm
Farve	blå
maks. driftstryk	16 bar
Produkttype	Slange

Tilbehør

Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt
tilslutningsgevind 1/4 tommer

080290 1/4