



PU-slangesæt High Vis med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 11×16 mm, Anvendelig slangelængde: 10m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080247 10
GTIN	7391390442239
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-slange med god returkraft.
Slangesæt i signalfarve grøn (High-visible).

Leveringsomfang:

Inklusive **sikkerheds**-stål-hurtigkobling og stål-nippel.

Teknisk beskrivelse

Indvendig slange-Ø	11 mm
Udvendig slange-Ø	16 mm
Farve	grøn
maks. driftstryk	16 bar
Tilslutning, stiknippel	1/4 tommer
Anvendelig slangelængde	10 m
Produkttype	Slange

Tilbehør

Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt
tilslutningsgevind 1/2 tommer

080290 1/2

SikkerhedskoblingerUdvendigt gevind Udvendigt
tilslutningsgevind 1/2 tommer

080285 1/2